

真空干燥箱

Vacuum oven


真空干燥箱广泛内用于生物化学、化工制药，卫生，农业科研、环境保护等研究应用领域，适用于粉末干燥。烘培以及备类玻璃容器的消du和灭jun。适用对干燥热敏性，易分解，易氧化物质和复杂成分物品进行快速的干燥处理

产品特点

- 产品外壳采用冷轧钢板加工制成，表面静电喷涂。内胆四周圆弧过渡，便于清洁
- 外门与箱体之向采用设计的硅胶密封圈密封，确保箱体真空度,非真空环境下可以轻松的打开机器的门
- 温控系统采用微电脑PID设计，智能彩屏液晶屏显示，具有控温、定时、超温报警等功能
- 工作室为长方形结构，可用面积大
- 双层玻璃门设计，既保证了密封性，也可以过玻璃窗观察工作室内的物品
- 可加装程序控制仪表，打印机，486接口，U盘储存，短信报警等功能



加厚玻璃门/门把手



隔板



产品参数

| 型号 | DZF-6050TB | DZF-6090TB | DZF-6210TB | DZF-6050TE | DZF-6090TE | DZF-6210TE |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 内胆工作室材质 | 201不锈钢 | | | 304不锈钢 | | |
| 电源 | 220V 50HZ | | | | | |
| 容量 | 50L | 90L | 215L | 50L | 90L | 215L |
| 控温范围 | RT+10-250°C | | | | | |
| 温度分辨率 | 0.1°C | | | | | |
| 真空度 | <133pa | | | | | |
| 功率 | 1400W | 2000W | 3000W | 1400W | 2000W | 3000W |
| 真空压力表 | 指针压力表 | | | | | |
| 标配搁板数量 | 2块 | 3块 | 3块 | 2块 | 3块 | 3块 |
| 搁板承重 | 15公斤 | | | | | |
| 真空管接口尺寸 | 8mm | | | | | |
| 工作室尺寸 (深×宽×高)mm | 370X415X345 | 450×450×450 | 600×550×650 | 370X415X345 | 450×450×450 | 600×550×650 |
| 产品外形尺寸mm (深×宽×高)mm | 560X605X1250 | 635×610×1470 | 820×840×1750 | 560X605X1250 | 635×610×1470 | 820×840×1750 |
| 净重kg | 93kg | 121kg | 237kg | 93kg | 121kg | 237kg |

以上温湿度参数在空载温度28°C,湿度65%RH时测得

注：TB为201不锈钢内胆；TE为304不锈钢工作室；立式6050不带真空泵；立式6090 6210含真空泵；真空泵接头外径10MM